

Á

•Á Comunicazione

oÁ Ú@^á^á^çã^á^Á!|_á^o^!^!^CU320-2 PN, (no per CU310 PN!)

Sinamics S110:

T ŠZÓÁ T ÔÁKI È Á PZGK6SL3054-4EE00-0AA0Á

P[çã^Á!_á &á çã^Á

•Á Úæ^c^Á^c^!æ^á^Á

oÁ ÚCE^Á^Úæ^Á^B&^!^!æ^á^} Á^ [] á^!^D^!^:æ^Á^ &^ á^!^Á^!^Á^ [ç^!^æ^á^ &^ [] á^Á

oÁ ÚÖÖ^Á^Úæ^Á^Dá^&ç^} D^!^Á^ [ç^!^á^á^ &^ [] á^Á^} Á^ &^ á^!^D^!^æ^á^ &^ [] á^Á^} D^!^:æ^Á^
^} &^ á^!^D^!

•Á Ô[{ ~ } ææ^á^} ^Á

oÁ Ú@^á^á^çã^á^Á!|_á^o^!^!^ÔWHEÍ ÁÚPÁ

Á
Á

DCC (Drive Control Chart)

Nuovi ordini:Á

Á

ÖÖÔËÚ^CE^F ÔÙÁ^ÇÈÁ^Áã^ [] çã^Á^~ ÖXÖÁ^} Á^!æ^á^!æ^á^ * Áã^} • Á^ç^~ Á^ç^æ^á^æ^á^ÚÓDÁ

Á

ÖÖÔÁ^ &^ á^!^Á^!^ [| Á^á^ [] ~^!æ^á^} ^Á^!æ^á^ç^ÖÖÔÁ^á^! | D^!^D^Á^Á^á^! | á^!ç^ÖÖÔÁ^á^!æ^á^ DÁ
Á

ÖÖÔÁ^Á^ • ç^!æ^á^ Á^ Á^ * á^ } çã^Á^ [~ ç^ Á^ÚOUWÁ^Á^ÚOËVÓÜË!á^á^ ç^! Á^Á^ÖÖÔÁ^ á^ ç^} ^Á
ç^ &^ Á^Á^!^: çã^Á^} * á^!^á^ * Á^ç^@^ • çã^!^Á^ * } á^ • ç^!æ^á^} ^Á^ Á^ÚOÁ^! çã^ * DÁ

P[] Á^ [] [Á^ &^ • çã^Á^ | ç^!^á^!^ Á^!^: ^Á^ } ç^ Á^É

Á

T ŠZÓÁÖÖÔËÚ^CE^F ÔÙÁ^ÇÈÁ^K6AU1810-1HA21-0XA0Á

Šã^!^: çã^Á^} * á^!^á^ * Á^á^ * [| æ^ÖÖÔËÚÖÖÔÁ^á^! | Á^Á^! | á^ÖÖÔÁ^!^Á^Ú^CE^F ÔÙÁ^ÚFÇÈÁ^ÇÈ Á^ÚÇÈÁ

Ú^CE^F ÔÙÁ^ÚFÇÈÁ^! È Á^ÚFÁ^Á^Ú^CE^F ÔÙÁ^ÚFÇÈÁ^! È ÉÁ

Á

Šã^!^!^: æ^Á^ÇÈÁ^ [] Á^ç^çã^á^!^ Á^ç^ÇÈÉÁ

Á

T ŠZÓÁÖÖÔËÚ^CE^F ÔÙÁ^M^!^æ^Á^ÇÈÁ^K6AU1810-1HA21-0XE0Á

Šã^!^: çã^Á^} * á^!^á^ * Á^á^ * [| æ^ÖÖÔËÚÖÖÔÁ^á^! | Á^Á^! | á^ÖÖÔÁ^!^Á^Ú^CE^F ÔÙÁ^ÚFÇÈÁ^ÇÈ Á^ÚÇÈÁ

Ú^CE^F ÔÙÁ^ÚFÇÈÁ^! È Á^ÚFÁ^Á^Ú^CE^F ÔÙÁ^ÚFÇÈÁ^! È ÉÁ

Tgf cwq'f c<KFV'O E I O E''''''